

おやじが納得。

インパクトドライバ
逆回転!

ドリルチャックに
噛み込んだ先端工具が
カンタンに抜ける!

おやじこれなら...

ドリルチャックに先端工具が噛み込み、
手では緩まなかったチャックをカンタンに緩める
ことが可能です。

ドリルチャックのギヤと六角軸チャックキーの差込みギヤ同士が
噛み合った状態で電動工具を逆回転で回すだけ!



No.5013

六角軸チャックキー




Before

After

六角軸チャックキー

ドリルチャックに噛み込んだ先端工具がカンタンに抜ける!



特長

- ①市販のインパクト用ドリルチャックに先端工具が噛み込み
手では緩まなかったチャックをカンタンに緩めることが可能です。
- ②胴部穴に棒を差し込めば、手廻し用のチャックキーとしても
使用可能です。


使用方法

- ①お使いのドリルチャックに合ったサイズの六角軸チャックキーを選びます。(下記参照)
- ②ドリルチャックのギヤと六角軸チャックキーの差込みギヤ同士が噛み合った状態で
電動工具を逆回転で回す。

仕様

- 適用：ドリルチャック ●材質：特殊鋼 ●適用機種：インパクトドライバ
- 適正回転数：3,000 回転 / 分以下

寸法・標準価格



C: 胴部穴に棒を差し込めば、
手廻し用のチャックキーとしても使用可能です

サイズ(mm)：差込径A × 歯数B 寸法：全長L × 軸径d × C


品番	サイズ	価格(税抜)	寸法(mm)	JAN
5013-1	6 × 11	590 円	60 × 6.35 × 4.1	051319
5013-2	6 × 12	590 円	60 × 6.35 × 6.1	051326
5013-3	7 × 10	590 円	60 × 6.35 × 6.1	051302

●小箱：10 入 ●JANコード下6ケタのみ表示(4962660)

POPとしてご利用下さい(キリリ線)

No.5013 六角軸チャックキー

ドリルチャック適合機種一覧(一例)



差込径A × 歯数B



6×11	6×12	7×10
<ul style="list-style-type: none"> ・新亀製作所 (JB-65/DR-10) ・ベッセル (BH-20) ・アネックス (AKL-250/AKL-230) ・藤原産業 (SDCK-01N/SDCK-02N/SDCK-02NR/SDCK-02NB) ・スターエム (50A) 等 	<ul style="list-style-type: none"> ・新亀製作所 (JB-10/JB-13) ・日立工機 (0032-1822) ・トップ工業 (EDC-1-13) ・BOSCH (CKR-10) 等 	<ul style="list-style-type: none"> ・新亀製作所 (JBH-10) ・マキタ (A-44781) ・ベッセル (BH23/BH21) ・アネックス (AKL-200/AKL-280) ・藤原産業 (SDCK-03N/SDCK-03NA) 等

※上記以外は、お手数ですが実際に本体を
合わせてお選び下さい。

